


Лента с сублимационной печатью, 20 мм, два карабина


тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47
e-mail: hello@printsalon.ru



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА




ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



Лицевая и оборотная стороны не совпадают по месторасположению изображения. Во всем тираже, на оборотной стороне, изображение будет разным, по местоположению, с частичным попаданием под сборку.

Варианты крепления:



Работа с шаблоном

- Разместите текст и изображения в пределах полотна ленты.
- Минимальная толщина линий должна быть 0,4 мм, пробельных элементов 0,4 мм.
- Цветовая палитра макета RGB.
- Переведите текст в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR.
- Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
- Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.