


Лента с сублимационной печатью, 20 мм

тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47


e-mail: hello@printsalon.ru



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА




ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



Лицевая и оборотная стороны не совпадают по месторасположению изображения. Во всем тираже, на оборотной стороне, изображение будет разным, по местоположению, с частичным попаданием под сборку.

Варианты крепления:



Работа с шаблоном

1. Разместите текст и изображения в пределах полотна ленты.
2. Минимальная толщина линий должна быть 0,4 мм, пробельных элементов 0,4 мм.
3. Цветовая палитра макета RGB.
4. Переведите текст в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR.
5. Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
6. Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.